

Đơn giản, Giá phải chăng



Mọi điều Bạn Cần

Sản phẩm cân đơn giản, chất lượng này là lựa chọn hoàn hảo để bạn thực hiện các thao tác cân đơn giản và thu được kết quả chính xác, đáng tin cậy.



Hiệu suất Đáng tin cậy

Với chất lượng được đảm bảo, load cell chính xác mang lại kết quả nhanh chóng, đáng tin cậy.



3 Ứng dụng Tích hợp sẵn

Ngoài thao tác cân đơn giản, các sản phẩm cân này còn cung cấp các phương pháp cân tích hợp sẵn để đếm số lượng và cân động.



Chất lượng tốt, Giá phải chăng

Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của các sản phẩm METTLER TOLEDO để thu được hiệu suất tin cậy và tuổi thọ cân lâu dài, đảm bảo chi phí sở hữu tổng thể ở mức thấp.



Sản phẩm Cân Đơn giản

Bạn Tin tưởng Sử dụng

Tận dụng tối đa ngân sách của bạn với những sản phẩm cân sơ cấp, không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực hiện các thao tác cân cơ bản, mà còn đảm bảo chất lượng và độ tin cậy đến từ METTLER TOLEDO.

Các ứng dụng tích hợp sẵn giúp tự động tính toán kết quả, đảm bảo quy trình nhất quán và giảm thiểu sai sót. Bạn cũng có thể dễ dàng kết nối cân với máy in, màn hình phụ hoặc máy tính, cho tài liệu kết quả nhanh chóng và không sai sót.

Nhờ các quả cân hiệu chuẩn nội, bạn có thể kiểm tra và điều chỉnh cân bất cứ lúc nào chỉ với một nút chạm để đảm bảo độ chính xác liên tục.

Thông số Kỹ thuật



	LA84	LA104	LA204
Giá trị giới hạn			
Công suất	82 g	120 g	220 g
Độ đọc	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Độ lặp lại (ở mức tải 5%)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
Độ lệch tuyến tính	0.2 mg	0.2 mg	0.2 mg
Độ lệch độ nhạy (tại tải trọng danh định) ▲	0.5 mg	0.5 mg	0.8 mg
Giá trị điển hình			
Độ lặp lại (ở mức tải 5%)	0.08 mg	0.08 mg	0.08 mg
Độ lệch tuyến tính	0.08 mg	0.08 mg	0.08 mg
Độ lệch độ nhạy (tại tải trọng danh định) ▲	0.3 mg	0.3 mg	0.5 mg
Khối lượng cân tối thiểu (USP, sai số = 0,10%) ▼	160 mg	160 mg	160 mg
Khối lượng cân tối thiểu (sai số = 1%) ▼	16 mg	16 mg	16 mg
Thời gian ổn định	3 s	3 s	3 s
Kích thước và các thông số kỹ thuật khác			
Kích thước cân (R × S × C)	210 × 308 × 345 mm	210 × 308 × 345 mm	210 × 308 × 345 mm
Đường kính đĩa cân	80 mm	80 mm	80 mm
▲ sau khi hiệu chỉnh với quả cân nội			
▼ được xác định ở mức tải 5%, k = 2			
Ngoài ra, còn có mẫu máy không có quả cân hiệu chuẩn nội (ExCal).			




	LA203	LA403	LA2002	LA4002
Giá trị giới hạn				
Công suất	220 g	420 g	2200 g	4200 g
Độ đọc	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg
Độ lặp lại (ở mức tải 5%)	1 mg	1 mg	10 mg	10 mg
Độ lệch tuyến tính	2 mg	2 mg	20 mg	20 mg
Độ lệch độ nhạy (tại tải trọng danh định) ▲	8 mg	8 mg	80 mg	80 mg
Giá trị điển hình				
Độ lặp lại (ở mức tải 5%)	0.7 mg	0.7 mg	7 mg	7 mg
Độ lệch tuyến tính	0.6 mg	0.6 mg	6 mg	6 mg
Độ lệch độ nhạy (tại tải trọng danh định) ▲	5 mg	5 mg	50 mg	50 mg
Khối lượng cân tối thiểu (USP, sai số = 0,10%) ▼	1.4 g	1.4 g	14 g	14 g
Khối lượng cân tối thiểu (sai số = 1%) ▼	0.14 g	0.14 g	1.4 g	1.4 g
Thời gian ổn định	3 s	3 s	3 s	3 s
Kích thước và các thông số kỹ thuật khác				
Kích thước cân (R × S × C)	210 × 308 × 280 mm	210 × 308 × 280 mm	200 × 308 × 102 mm	200 × 308 × 102 mm
Đường kính đĩa cân	100 mm	100 mm	180 mm	180 mm
▲ sau khi hiệu chỉnh với quả cân nội				
▼ được xác định ở mức tải 5%, k = 2				
Ngoài ra, còn có mẫu máy không có quả cân hiệu chuẩn nội (ExCal).				

Tính năng

Hiệu suất

- Cảm biến cân Bù lực Điện từ (EMFC)
- Hiệu chỉnh Nội

Hoạt động Hiệu quả

- Màn hình LCD sáng và rõ nét
- 3 ứng dụng tích hợp sẵn
- 16 đơn vị đo trọng lượng
- Chỉ báo mức ở phía trước
- Móc cân ở bên dưới cân

Đảm bảo Chất lượng

- Chống quá tải
- Đế kim loại, vỏ trên bằng ABS
- Bảo vệ bằng phần cài đặt
- Kích thước nhỏ

Quản lý Dữ liệu

- Giao diện kết nối RS232
- Tùy chọn Bluetooth
- Chức năng chuyển kết quả trọng lượng giúp truyền dữ liệu dễ dàng
- MT-SICS
- Phần mềm EasyDirect Balance

Mức tiêu thụ Năng lượng

Trạng thái Ổn định của Thiết bị **Mức tiêu thụ Năng lượng Xấp xỉ (W)***

Chế độ Hoạt động 1,4

Chế độ Chờ 1,0

*Kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi METTLER TOLEDO trong điều kiện lý tưởng.

Chế độ Hoạt động = Cài đặt cân bằng mặc định



Ứng dụng

- Cân
- Đếm Mẫu vật
- Cân Động



Phụ kiện

Nâng cao hiệu suất, cải thiện tính tiện dụng và xử lý dữ liệu hiệu quả với nhiều phụ kiện của chúng tôi, bao gồm phần mềm quản lý dữ liệu EasyDirect Balance, máy in và quả cân.

Để biết thêm thông tin về phụ kiện, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

► www.mt.com/lab-accessories



Dịch vụ Chuyên nghiệp

Với dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp, cân của bạn sẽ được thiết lập chuyên nghiệp để mang lại kết quả chính xác ngay từ ngày đầu tiên.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi, hãy quét mã QR hoặc truy cập trang web của chúng tôi:

► www.mt.com/professional-service



Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Theo thay đổi kỹ thuật.

© 10/2024 METTLER TOLEDO. Đã đăng ký Bản quyền.
30924703B vì
Group Marketing

www.mt.com/LA-balances

Để biết thêm thông tin



30924703